


- 1. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akkumulator mithilfe des USB-Ladegeräts vollständig aufgeladen werden.
- 2. Ein/Aus: Betätigen Sie die Taste zum Ein- oder Ausschalten der Stromversorgung der Lampe (Taste im konkav-kreisförmigen Induktionsbereich).
- 3. Einstellen der Helligkeit der LED-Beleuchtung: Drücken und halten Sie die Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt, Freigabe nach Erhalt einer zufriedenstellenden Helligkeit.
- 4. Zum Ein- oder Ausschalten des Lichts in den RGB-Farben betätigen Sie den RGB-Lichtschalter; nach dem Einschalten werden sich die Farben automatisch ändern; drücken Sie auf die RGB-Farbschleife (mit Ausnahme des RGB-Lichtschalters), um die Farbe mit dem Finger zu ändern.
- 5. Stromversorgung: Dieses Produkt kann durch einen USB-Anschluss Ihres Computers und über ein USB-Netzteil 5V/1A versorgt und geladen werden.
- 6. Ladestandsanzeige: während des Aufladens des Akkumulators leuchtet die Ladestandsanzeige hell, währenddessen sie nach dem vollständigen Aufladen langsam zu blinken beginnt.

Hinweise:

- 1. Zum Schutz des Akkumulators ist dieser sofort nach Erlöschen der Lampe erneut aufzuladen.
- 2. Vor dem ersten Gebrauch der Lampe und wenn diese längere Zeit nicht genutzt wurde, muss der Akkumulator aufgeladen werden. Er sollte alle drei Monate vollständig aufgeladen werden.
- 3. Warten Sie 3-5 Sekunden vor dem Gebrauch der Taste.

Bauteile des Produkts



- Zaawansowana technologia oświetleniowa, bez ośniewania i efektu stroboskopowego, łagodne światło nie podrażnia oczu.
- Łatwy w użyciu przycisk dotykowy.
- Wbudowany akumulator dużej pojemności.
- Maksymalny czas ładowania ok. 6 h, okres użytkowania po naładowaniu do pełna 3 h (minimum).
- Wąż może świecić pod dowolnie wybranym kątem.
- Po wybraniu trybu Pętla kolorów RGB, światło zmienia się wraz z ruchem palca.
- Modna i innowacyjna konstrukcja.
- Zasilanie przy pomocy zasilacza USB lub 5V/1A DC.



oszczędność energii



brak obrażeń skórnych



brak efektu stroboskopowego



światło naturalne



nie zawiera rtęci, bezprzewodowa



wbudowany akumulator

Parametry produktu

Materiał zewnętrzny	ABS+PS	Zasilanie	DC 5V/1A
Temperatura barwowa:	3750-4250K, podświetlenie LED, ochrona oczu, żywotność 20000 h.		
Ilość diod w lampce:	Moduł z 16 szt. LED 0,5W		
Tryb świecenia	Świecenie na wprost	Przyciski	Dotykowe bez ekstremalnego oświetlenia
Strumień światła	250 lm	CRI	>80
Moc	4,0 W	Pojemność akumulatora	1800 mAh
Waga netto	380 g	Wymiary produktu	138x122x420 mm



Sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego, baterii oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.




- 1. Przed pierwszym użyciem akumulator należy naładować do pełna przy pomocy zasilacza USB.
- 2. Wł./wyl.: dotknij przycisku, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie lampki (przycisk umieszczony we wklęsłym okrągłym obszarze indukcyjnym).
- 3. Regulacja jasności oświetlenia LED: dotknij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej 3 sekundy, zwolnij po uzyskaniu zadowalającego poziomu jasności.
- 4. Aby włączyć lub wyłączyć światło w kolorach RGB, dotknij przycisku oświetlenia RGB; po włączeniu kolory będą się zmieniać automatycznie; dotknij pętli kolorów RGB (z wyjątkiem przełącznika oświetlenia RGB), aby zmieniać kolory palcem.
- 5. Zasilacz: Produkt ten można zasilac przez łącze USB komputera oraz zasilac i ładowac przy pomocy zasilacza USB 5V/1A.
- 6. Wskaźnik poziomu naładowania: w czasie ładowania akumulatora kontrolka wskaźnika poziomu naładowania świeci się jasno, a po naładowaniu do pełna kontrolka zacznie powoli migać.

Uwagi:

- 1. Celem ochrony akumulatora, należy go naładować niezwłocznie po stwierdzeniu przygasania lampki.
- 2. Przed pierwszym użyciem lampki oraz jeżeli lampka nie była długo użytkowana należy naładować akumulator. Akumulator należy naładować do pełna co trzy miesiące.
- 3. Odczekać 3-5 sekund przed użyciem przycisku dotykowego.

Komponenty produktu




- 1. For the first time using, please charge to full and use the USB charging line to charge.
- 2. On / off: touch the Button shortly to open the power supply or close the lamp power supply (Button is the Concave circular induction zone).
- 3. LED lighting brightness adjustment: touch the botton above three Second can adjust Light brightness, Release to confirm the current brightness.
- 4. Turn on/off the RGB color by touching the RGB light switch; once turning on RGB color changes automatically,touch the RGB color loop (except the RGB light switch) the color changes foolowing your finger.
- 5. Power adapter: This product can be used in addition to the computer USB interface, but also can Charge with an electric adaptor with USB interface: 5V/1A.
- 6. Charge indicator: when in charging, the indicator light is keeping in bright, when full of charges, the indicator light will slow flash.

Notes:

- 1. Once the lights dim out,please charge in time to protect the battery.
- 2. Please charge before using this product for the first time. If there has long-term non-use, please fully charge it every three months.
- 3. Please wait for 3-5 seconds to start using the touch button.

Product components



- Advanced lighting technology, no dazzling no stroboscopic, soft lighting good for protect eyes.
- Touch key, easy to use.
- Built in large capacity rechargeable battery.
- Maximum charge time about 6H, when full of charges can use with 3H (minimum).
- The hose can light for different angle as your requirement.
- Touch the RGB color Loop,light changes following your finger.
- Fashion design, structural design novel.
- Can be used for USB or 5V/1A DC power adapter to charge or power supply.



energy saving



no skin injury



no stroboscopic



natural light



no mercury, no lead



Build-in battery

- Fortgeschrittene Lichttechnologie, ohne Blenden und Stroboskopeffekt, weiches Licht reizt die Augen nicht.
- Leicht zu bedienender Druckknopf.
- Eingebauter Akkumulator mit großer Kapazität.
- Maximale Ladezeit ca. 6 h, nach vollständiger Aufladung (Mindest-)Betriebsdauer von 3 h.
- Der Schlauch kann in jedem gewünschten Winkel leuchten.
- Nach der Auswahl der RGB-Farbschleife wechselt das Licht mit kurzen Fingerbewegungen.
- Modische und innovative Konstruktion.
- Versorgung mithilfe eines USB-Netzteils oder DC 5V/1A – Aufladung und Stromversorgung.



Energiesparend



reizt nicht die Haut



kein Stroboskopeffekt



natürliches Licht



enthält kein Quecksilber, kabellos



Eingebauter Akkumulator

Specification parameter

Shell material	ABS+PS	Input	DC 5V/1A
Color temperature:	3750~4250K,highlight LED,eye-care, working life 20000 hrs.		
Lamp bead qty:	16pcs x0.5W LED module		
Shine way	straight shine	Press way	Touch type without extreme light
Luminous flux	250 lm	CRI	>80
Power	4,0 W	Battery capacity	1800 mAh
Net weight	380 g	Product size	138x122x420 mm



These devices do not belong in household waste, but there are separate waste removal. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods.



Produktparameter

Äußeres Material	ABS+PS	Stromversorgung	DC 5V/1A
Farbtemperatur:	3750~4250K, LED-Beleuchtung, Schutz der Augen, Lebensdauer 20000 h.		
Anzahl der Dioden in der Lampe:	Modul mit 16 St. LED 0,5W		
Leuchtmodus	Gerades Leuchten	Tasten	Berühren ohne extreme Beleuchtung
Lichtstrom	250 lm	CRI	>80
Leistung	4,0 W	Akkumulatorkapazität	1800 mAh
Nettogewicht	380 g	Abmessungen des Produkts	138x122x420 mm